

Garant**Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302038 10
GTIN	4045197602428
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M8×1
Svoris	1,3 kg
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm

Naudingasis ilgis L_1	61,5 mm
L_2	35 mm
$\varnothing D_2$	30 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Išorinis $\varnothing D$	49,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G , kai sūkių skaičius	$G 2,5$, kai 25000 min^{-1}
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40