

**Garant****Atpjovimo plokštelė Sferinė, PKD, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273749 4
GTIN	4045197498724
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

Su specialiu, **lazeriniu būdu suformuotu**, drožlialaužiu.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	PKD
Pagrindinis naudojimas	N
Įjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	PKD
Keitimų / įjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	650 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	650 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	650 m/min	N
CuZn	tinka	550 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	400 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		