

## Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302160 3
GTIN	4019208193199
Produktų klasė	33D

### Aprašymas

#### Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

#### Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemos tikslumas, kai  $3 \times D$ ).
- Radialinis mušimas  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

#### Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

### Techninis aprašymas

Ø D	20 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Išorinis Ø	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

