



Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 50, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302052 12
GTIN	2050001653215
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Svoris	3,3 kg
Ø D ₂	32 mm
Naudingasis ilgis L ₁	61,5 mm

L ₂	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80,5 mm
Sriegis M	M10×1
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302140; 302135
Išorinis Ø D	49,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302140 4
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
	308785 50

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm

302140 8

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302140 5

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm

302135 4

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

308830 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm

302135 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm

302135 6

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm

302135 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm

302140 6

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

302140 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarūs, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 5 mm

302135 5

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50