

**HOLEX****Hidraulinis patronas ilgas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302085 20
GTIN	4045197146199
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su šešiabriauniu raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32; tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M16×1
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	91 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
L <sub>2</sub>	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm

Svoris	1,3 kg
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302155; 302150
Išorinis $\varnothing D$	49,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm	302160 6
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 16 mm	302155 16
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 8 mm	302160 8
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
	308760 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm

302155 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm

302155 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm

302160 3

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm

302160 14

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302160 5

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302160 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302155 12
Užveržimo varžtas hidrauliniam griebtuvui Tinka SK 40	309903 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302155 6
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302155 8
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 10 mm

---

302160 10