



Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 50, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302052 32
GTIN	2050001653253
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810 – 308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302187.

Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Naudingasis ilgis L ₁	81 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302180; 302175

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Svoris	4,2 kg
Sriegis M	M16×1
Ø D ₂	63 mm
L ₂	61 mm
Išorinis Ø D	70 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302175 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302175 12
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 18 mm	302180 18
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302180 10
	308720 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308660 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 25 mm

302175 25

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 50

308830 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 20 mm

302180 20

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 20 mm

302175 20

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 16 mm

302175 16

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 6 mm

302180 6

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 25 mm

302180 25

302180 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

302175 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 18 mm

302175 18

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 12 mm

302180 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 10 mm

302175 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 16 mm

302180 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 6 mm

302175 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 14 mm

302180 14

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308600 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308640 50