

Garant
Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 12/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273756 12/2
GTIN	4045197484963
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{maks} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis t_{maks}	10 mm
Galvutės ilgis L_1	30 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L_4	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	12 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 4

279815 4

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500