

Garant

Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 40, trumpas, Užveržimo Ø D1: 10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302252 10 |
| GTIN | 4045197287847 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Su varžtais uždaromais **aušinimo kanalais**.

Aušinimo kanalai, kai užveržimo Ø D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 10 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Išorinis Ø D | 31,4 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Aušinimo kanalo anga | uždaroma |
| Laikiklis | SK 40, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M | 308670 40M |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302412 32/10 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302410 32/10 |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302416 25/10 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308700 40 |

| | |
|---|---------------|
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302416 32/10 |
| Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/10 mm | 302415 20/10 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/10 mm | 302412 25/10 |
| Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto, su aušinimo kanalais Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10 |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308600 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308635 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308610 40 |
| Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40 | 354225 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308660 40 |
| Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308630 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| | 308640 40 |

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm

354240 6-12

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40