

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 12/2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273755 12/2,5
GTIN	4045197484819
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{maks} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	12 mm
Įpjovos gylis t_{maks}	12,5 mm
Įpjovos plotis w	2,5 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Galvutės ilgis L_1	31 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 4

279815 4

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500