

Garant
Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273750 20/2
GTIN	4045197484420
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	6 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	21,5 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Fiksavimo varžtas Tipas 6

279815 6

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600