




## Karštojo užspaudimo patronas, SK 40 A = 120, Užveržimo Ø D1: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302254 8
GTIN	2050001689696
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Matinis paviršius.

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	SK 40 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su  
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT  
kūgiu 40

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12  
mm

354240 6-12

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm

354236 6-9

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308660 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio  
reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8