

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273751 25/5
GTIN	4045197484741
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Galvutės ilgis L_1	38 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	26,5 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	15 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX30	674248 TX30
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas Tipas 7	279815 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600