

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 12/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273750 12/4
GTIN	4045197484529
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	35 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	12 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Įpjovos plotis w	4 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 4

279815 4

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500