

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273751 20/3
GTIN	4045197484178
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	33 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	9 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Darbinės dalies ilgis $L_4$	21,5 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Fiksavimo varžtas Tipas 6

279815 6

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX25

674248 TX25

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600