



Karštojo užspaudimo patronas, SK 40, trumpas, UžveržimoØ D1: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302251 25
GTIN	2050001689634
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Matinis paviršius.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ø D ₂	44 mm
Išorinis Ø D	53 mm
Laikiklis	SK 40, trumpas

Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsi ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtassandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsi DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarų, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarų tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Užtraukimo varžtas 90°sandarų Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
	308765 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40