

Garant

Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 40, trumpas, Užveržimo Ø D1: 18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302252 18
GTIN	4045197287885
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Su varžtais uždaromais **aušinimo kanalais**.

Aušinimo kanalai, kai užveržimo Ø D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Išorinis Ø D	41 mm

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	SK 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
	354235 16,1-22

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø
16,1-22 mm

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° su ilgio
reguliavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/18 mm

302412 32/18

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiam laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40

354225 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Aušinimo modulis Tipas CU1

354215 CU1

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm

354240 12-20