

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273750 25/4 |
| GTIN | 4045197484550 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|---|
| Galvutės ilgis L_1 | 37 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_4 | 26,5 mm |
| Įpjovos plotis w | 4 mm |
| Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$ | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Koto plotis p | 25 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX30

674248 TX30

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Fiksavimo varžtas Tipas 7

279815 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600