

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 25/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273751 25/6
GTIN	4045197484765
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	39 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	26,5 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	18 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Bendras ilgis L	150 mm
Koto plotis p	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX30

674248 TX30

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Fiksavimo varžtas Tipas 7

279815 7

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600