

Garant
Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/2,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273756 16/2,5
GTIN	4045197485014
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{maks} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis t_{maks}	12,5 mm
Įpjovos plotis w	2,5 mm
Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Galvutės ilgis L_1	31 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Fiksavimo varžtas Tipas 5

279815 5

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600