

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273751 16/4
GTIN	4045197484703
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	12 mm
Galvutės ilgis L_1	35 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm

659874 50

Fiksavimo varžtas Tipas 5

279815 5

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25

674248 TX25

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600