


PRYOR

Keičiamų skaičių ir raidžių spaudai rinkinys, standartinis šriftas 0 – 9 ir A – Z,
Šrifto aukštis: 4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085480 4
GTIN	5022044020306
Produktų klasė	08W

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslus įspaudimo mechanizmas greitam ir racionaliam ženklinimui **keliomis raidėmis ir skaičiais tuo pat metu.**

Paskirtis:

Skirta žymėti medžiagoms (pvz.: duomenų skydelių, įrankių, staklių dalių ir pan.), kurių **kiatumas iki 1200 N/mm².**

Tiekimo sudėtis:

100 spaudų rūšių, 12 tarpų elementų (šrifto aukštis 5 mm: 6 vnt.), 1 pincetas, 1 šešiabriaunis raktas, 1 laikiklis plastikinėje dėžutėje.

Atsarginė dalis:

Kitokius spaudus galima užsisakyti Nr. 085481, nurodant pageidaujamą šrifto dydį / tipą (pvz.: Nr. 085481 dyd. 3/E).

Techninis aprašymas

naudojamos spaudų rūšys	9
spaudų plotis	4 mm

spaudų aukštis	8 mm
spaudų ilgis	19,05 mm
Šrifto aukštis	4 mm
Antspaudo laikiklio ilgis	39 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

Priedai

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/N mm	085481 4/N
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4// mm	085481 4//
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/8 mm	085481 4/8
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4LEER mm	085481 4LEER
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/0 mm	085481 4/0
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/B mm	085481 4/B
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/9 mm	085481 4/9
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/5 mm	085481 4/5
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/M mm	085481 4/M
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/- mm	085481 4/-
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/E mm	085481 4/E
Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/H mm	085481 4/H
	085481 4/P

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/P mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/. mm

085481 4/.

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/7 mm

085481 4/7

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/, mm

085481 4/,

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/S mm

085481 4/S

Plieninių spaudų laikiklis, atskirai, iš rinkinio Nr. 085480 Tinka šrifto dydžiui 4-5 mm

085482 4-5

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/Q mm

085481 4/Q

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/C mm

085481 4/C

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/W mm

085481 4/W

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/1 mm

085481 4/1

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/L mm

085481 4/L

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/4 mm

085481 4/4

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/D mm

085481 4/D

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/Z mm

085481 4/Z

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/3 mm

085481 4/3

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/U mm

085481 4/U

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/O mm

085481 4/O

085481 4/I

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/I mm

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/6 mm

085481 4/6

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/J mm

085481 4/J

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/G mm

085481 4/G

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/K mm

085481 4/K

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/X mm

085481 4/X

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/R mm

085481 4/R

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/+ mm

085481 4/+

Plieno rūšis galima keistiSkaičiai 0 – 9 Šrifto aukštis 4 mm

085483 4

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/T mm

085481 4/T

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/Y mm

085481 4/Y

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/2 mm

085481 4/2

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/F mm

085481 4/F

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/V mm

085481 4/V

Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480 Šrifto aukštis / ženklas 4/A mm

085481 4/A