

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 32/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273750 32/5
GTIN	4045197531520
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	26,5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	38 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	15 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Bendras ilgis L	170 mm
Koto plotis p	32 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu  
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX30

674248 TX30

Fiksavimo varžtas Tipas 7

279815 7

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600