

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273755 20/2
GTIN	4045197484796
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o  $t_{\text{maks}}$  (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos plotis w	2 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	21,5 mm
Galvutės ilgis $L_1$	33 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks}}$	10 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 6

279815 6

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX25

674248 TX25

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600