

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 11mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 268468 11 |
| GTIN | 4045197470225 |
| Produktų klasė | 21X |

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu**.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Kiaurymės Ø tolerancija D | 0/+0,27 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 32 |
| Nominalus Ø D | 11 mm |
| Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496 | WCHX 0602.. |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Koto ilgis L _s | 45 mm |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 24,75 mm |
| Ø d ₂ | 20 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Iškyšos ilgis L _A | 32 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8 | 674248 TX8 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 32 | 269028 32 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |