

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 11 mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268463 11
GTIN	4045197470010
Produktų klasė	21X

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušiniu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	16 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Nominalus Ø D	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 32
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Naudingasis ilgis L ₁	16,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 32

269028 32

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500