

**Garant**

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 15mm


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268468 15
GTIN	4045197470232
Produktų klasė	21X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

**Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

**Pastaba:**

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus Ø D	15 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 33
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	50 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	33,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	25 mm

Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	43 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 33	269028 33
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500