


Garant**CCGT 060204L, Rūšis: CU3515****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237696 CU3515
GTIN	4045197817938
Produktų klasė	21F

Aprašymas**Modelis:**

Pagalastos keičiamos plokštelės užtikrina **kontroliuojamą drožlės laužimą**, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą. Labai platus pritaikymas.

Kietlydinys: CU3515

Drožlialaužis: US

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	CU3515
Drožlialaužis	US
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060204L
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

