

**Garant****CCGT 09T304L, Rūšis: HB3010**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	237698 HB3010
GTIN	4045197817969
Produktų klasė	21F

## Aprašymas

### Modelis:

Pagalastos keičiamos plokštelės užtikrina **kontroliuojamą drožlės laužimą**, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą. Ypač tinka grūdintam plieniui, taip pat ir INOX.

Kietlydinys: HB3010

Drožlialaužis: SS

Pastūma f: 0,05 - 0,2 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB3010
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T304L
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės tiksliajam sukliui

