

**CNMA 120408, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255580 M
GTIN	4045197817624
Produktų klasė	22I

Aprašymas**Modelis:**

- Vienkartinis.
- Su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia teirautis.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų forma	M
Kietlydinys	BUX220
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMA 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui