

**CNMA 120412, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 255582 M |
| GTIN | 4045197817631 |
| Produktų klasė | 22I |

Aprašymas**Modelis:**

- Vienkartinis.
- Su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia teirautis.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 0,5 mm |
| Kampo spindulys | 1,2 mm |
| Pjovimo briaunų forma | M |
| Kietlydinys | BUX220 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pastūma f | 0,1 - 0,2 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 200 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | CBN |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMA 120412 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | BUX220 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |