


TNMA 160404, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

Užsakymo data

Užsakymo numeris	255590 M
GTIN	4045197817679
Produktų klasė	22I

Aprašymas
Modelis:

- **Vienkartinis.**
- **Su viena pjovimo briauna.**

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia teirautis.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	BUX220
Pjovimo briaunų forma	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMA 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui