



## CCMW 09T308, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	265758 M
GTIN	4045197818065
Produktų klasė	22I

### Aprašymas

#### Modelis:

- Vienkartinis modelis.
- Su vienpuse pjovimo briauna.

#### Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	M

Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Kietlydinys	BUX220
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMW 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui