



DCMW 070204, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	265762 M
GTIN	4045197818089
Produktų klasė	22I

Aprašymas

Modelis:

- Vienkartinis modelis.
- Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	BUX220
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min

Pjovimo briaunų forma	M
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui