

**DCMW 070208, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265764 M
GTIN	4045197818096
Produktų klasė	22I

**Aprašymas****Modelis:**

- Vienkartinis modelis.
- Su vienpuse pjovimo briauna.

**Pastaba:**

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo briaunų forma	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,

Kietlydinys	BUX220
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMW 070208
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui