

Garant**WCHX 05T102, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268476 ALU
GTIN	4045197470409
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 10.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 10 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 180 m/min

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	180 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 05T102
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui