

Garant

Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, SK 40 A = 120, Užveržimo Ø D1: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302257 10
GTIN	4045197467720
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Su varžtais uždaromais **aušinimo kanalais**.

Aušinimo kanalai, kai užveržimo Ø D1: 3, 4 ir 5 mm neuždaromi.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Išorinis Ø D	30,5 mm

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Laikiklis	SK 40 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1

354210 SU1

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio
reguliuavimo varžtu Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina
vibracijas Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio
reguliuavimo varžto, su aušinimo kanalais Ø d / Ø D1 32/10
mm

302414 32/10

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

308806 40

Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12
mm

354240 6-12

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308660 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°su ilgio
reguliuavimo varžtu Ø d / Ø D1 32/10 mm

302412 32/10

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio
reguliuavimo varžto Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5°be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40