



VCMW 110304, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265784 M |
| GTIN | 4045197818195 |
| Produktų klasė | 22I |

Aprašymas

Modelis:

- Vienkartinis modelis.
- Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,25 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------|
| Pjovimo briaunų forma | M |
| Kietlydinys | BUX220 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 200 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,1 - 0,25 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Pastūma f | 0,1 - 0,2 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | CBN |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMW 110304 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | BUX220 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |