


VCMW 160408, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265790 M
GTIN	4045197818225
Produktų klasė	22I

Aprašymas
Modelis:

- Vienkartinis modelis.
- Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,25 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų forma	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	BUX220
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,1 - 0,25 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMW 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui