

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 15mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268463 15
GTIN	4045197470034
Produktų klasė	21X

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 33
Koto Ø D _s	20 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Nominalus Ø D	15 mm
Naudingasis ilgis L ₁	22,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 33

269028 33

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8