

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 18mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268468 18
GTIN	4045197470249
Produktų klasė	21X

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušiniu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu**.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Nominalus Ø D	18 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 34
Koto ilgis L _s	56 mm
Naudingasis ilgis L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Iškyšos ilgis L _A	53 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 34	269028 34
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500