

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 11mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268467 11
GTIN	4045197470140
Produktų klasė	21X

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 32
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Koto ilgis L _s	45 mm
Naudingasis ilgis L ₁	24,75 mm
Ø d ₂	20 mm

Iškyšos ilgis L _A	32 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 32	269028 32
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500