

Garant
„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 18mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268463 18
GTIN	4045197470041
Produktų klasė	21X

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 34
Koto Ø D _s	25 mm
Nominalus Ø D	18 mm
Naudingasis ilgis L ₁	27 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 34

269028 34

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15