

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268467 15
GTIN	4045197470157
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.****Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.****Techninis aprašymas**

Nominalus Ø D	15 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 33
Koto ilgis L _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Iškyšos ilgis L _A	43 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 33	269028 33
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500