

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 20mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268463 20
GTIN	4045197470058
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 35
Koto Ø D _s	25 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Nominalus Ø D	20 mm
Naudingasis ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 35

269028 35

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20

674248 TX20