

**Garant****„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 20mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268463 20
GTIN	4045197470058
Produktų klasė	21X

## Aprašymas

**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.  
Cilindrinis kotas.

**Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

**Pastaba:**

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

## Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 35
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Nominalus Ø D	20 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 35

269028 35

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500