

**Garant**

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, kairinis, Ø DC: 26mm


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268468 26
GTIN	4045197470263
Produktų klasė	21X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušiniu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

**Paskirtis:**

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

**Pastaba:**

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nominalus Ø D	26 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 36
Koto ilgis L <sub>s</sub>	60 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	58,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	40 mm

Iškyšos ilgis $L_A$	73 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 36	269028 36
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600