

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 20mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268467 20
GTIN	4045197470171
Produktų klasė	21X

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 35
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Nominalus Ø D	20 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Koto ilgis L _s	56 mm
Naudingasis ilgis L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Iškyšos ilgis L _A	56 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 35	269028 35
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500