

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 26mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268463 26
GTIN	4045197470065
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušiniu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
- Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Techninis aprašymas

Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Nominalus Ø D	26 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 36
Koto Ø D _s	32 mm
Naudingasis ilgis L ₁	39 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 36

269028 36

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX25

674248 TX25