

**Garant****WCHX 05T104, Tipas: SM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268478 SM
GTIN	4045197470485
Produktų klasė	21K

**Aprašymas****Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 10.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 10 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Tipas	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Papildomas naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 05T104
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	10 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui