

Garant

„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D, dešininis, Ø DC: 26mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	268467 26
GTIN	4045197470188
Produktų klasė	21X

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Cilindrinis kotas **su pavalkėliu.**

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnę.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Medžiagoms, kurias apdirbant **formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.**

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	26 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Koto Ø D _s	32 mm
Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 36
Koto ilgis L _s	60 mm
Naudingasis ilgis L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Iškyšos ilgis L _A	73 mm
Serija	„5 in 1“
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 36	269028 36
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600